

### [Akceptuje](#)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej [Polityce Prywatności](#)

[Portal](#) [Informacje](#) [Katalog firm](#) [Praca](#) [Szkolenia](#) [Wydarzenia](#) [Porównania międzylaboratoryjne](#)  
[Kontakt](#)



[Laboratoria](#)  
[.net](#)  
[Innowacje](#)  
[Nauka](#)  
[Technologie](#)

[Logowanie](#) [Rejestracja](#) [pl](#)

Newsletter

zapisz się



[Strona główna](#) > [Katalog produktów](#) > [Analizatory](#)

## C 1 Package 1/10

(5.00/5)

WWW: [www.ika.com](http://www.ika.com)

E-mail: [sales.poland@ika.com](mailto:sales.poland@ika.com)

[Opis](#) [Galeria zdjęć](#) [Kontakt](#)

Kalorymetry IKA to najlepsze dostępne na rynku urządzenia przeznaczone do określenia wartości opałowej materiałów ciekłych i stałych. Oferta kalorymetrów firmy IKA pozwala na optymalne dostosowanie urządzenia do różnych wymagań. Funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz żywotność urządzeń były głównymi priorytetami prac rozwojowych, w wyniku których stworzone zostały kalorymetry firmy IKA. Kalorymetr C1 z płaszczem statycznym stanowi olbrzymi krok naprzód w technologii kalorymetrów dzięki wysokiej automatyzacji w kompaktowej konstrukcji; najmniejszy dostępny kalorymetr. Zgodny z normami DIN 51900 i ISO 1928.

### **Dane techniczne:**

Maks. energia wejściowa - 40 000 J / 9560 cal

Rozdzielczość czujnika temperatury - 0,0001 K

Maks. czas włączenia - 100 %

Ciśnienie robocze tlenu - 40 bar

Tryb pomiarowy / Ilość pomiarów na godzinę - płaszcz statyczny (Regnault Pfaundler) 4

Ustawienia temperatury początkowej - 2 możliwe ustawienia: 22 ° C lub 30 ° C

Odtwarzalność (1g kwasu benzoowego NBS39i) - Płaszcz statyczny (Regnault Pfaundler) 0,15 % RSD

Liczba możliwych naczyń na urządzenie - do 2

Wymiary - 290 x 280 x 300 mm

C 1 Package 1/10 zawiera:

Kalorymetr C 1 (włącznie ze standardową komorą spalania C 1.10)

Moduł zasilania wodą chłodzącą RC 2 basic

<https://www.ika.com/en/Products-Lab-Eq/Calorimeters-Oxygen-Bomb-calorimeter-csp-330/C-1-Package-110-cpdt-10000567/>  
[więcej](#)



**Nazwa:** C 1 Package 1/10

**Adres:** IKA Poland Sp. zo.o.  
ul. Poleczki 35  
02-822 Warszawa

**Strona www:** [www.ika.com](http://www.ika.com)

**E-mail:** [sales.poland@ika.com](mailto:sales.poland@ika.com)

Oceń prezentację:

(5.00/5)

---

[wstecz](#)

**Informacje dnia:** [Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD](#)  
[zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA](#) [Testy na obecność HPV](#) [Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO](#) [Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku](#) [Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD](#)  
[zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA](#) [Testy na obecność HPV](#) [Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO](#) [Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku](#) [Drżące nanorurki Naukowcy znaleźli sposób na recykling betonu ADHD](#)  
[zdiagnozowano u co dziewiątego dziecka w USA](#) [Testy na obecność HPV](#) [Do środowiska trafiło ponad 1 mld komarów GMO](#) [Może to owady uratują nas przed zwałami plastiku](#)

**Partnerzy**